

# Držalo za vakuumsko sesalo ESH-HCL-2-QS

Številka dela: 189225

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                       | Vrednost                                                                           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Izravnava višine držala priseska | 10 mm                                                                              |
| Nazivni premer                   | 2.2 mm                                                                             |
| Volumen                          | 0.519 cm <sup>3</sup>                                                              |
| Položaj vgradnje                 | navpično                                                                           |
| Konstruktivna zgradba            | vakuumski priključek zgoraj<br>z regulatorjem višine                               |
| Dodelitev držala priseska        | Velikost 2                                                                         |
| Delovni medij                    | atmosferski zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev                                                   |
| Skladnost z LABS                 | VDMA24364-A1-L                                                                     |
| Temperatura okolice              | 0 °C...60 °C                                                                       |
| Teža izdelka                     | 20 g                                                                               |
| Način pritrditve                 | s protimatico                                                                      |
| Pritrditev sesala                | premer 4 mm                                                                        |
| Vakuumski priključek             | QS-6                                                                               |
| Napotek glede materialov         | V skladu z RoHS                                                                    |
| Material tesnil                  | NBR<br>Jeklo                                                                       |
| Material držala                  | Aluminij<br>Medenina, nikljana<br>POM<br>poboljšano jeklo<br>visoko legirano jeklo |