


Ventilski otok VTUB-12

Številka dela: 553983

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Električno krmiljenje	Področno vodilo Multipol
Električni I/O-sistem	ne
Vrsta otoka	23
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Temperatura medija	-5 °C...60 °C
Temperatura okolice	-5 °C...60 °C
Stopnja zaščite	IP65
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Zaščita pred neposrednim in posrednim dotikanjem	PELV
Delovni tlak	0.28 MPa...0.8 MPa 2.8 bar...8 bar
Napotek glede delovnega tlaka	0–8 bar pri zunanem krmilnem zraku
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS
Znak KC	KC-EMV
Material tesnil	NBR TPE-U (PU)
Zgradba ventilskega otoka	fiksna mreža
Največje število ventilskih mest	35
Največje število tlačnih območij	18
Način upravljanja	električno
Ventilska funkcija	3/2, zaprt, monostabilen 3/2, odprt, monostabilen 5/2, bistabilen 5/2, monostabilen
Velikost ventila	12 mm 24 mm
Največji normalni nazivni pretok	400 l/min pri 12 mm
Konstrukcijska širina	12 mm 24 mm

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	3 mm
Funkcija iztekajočega zraka	brez možnosti dušenja
Pnevmatični delovni priključek	QS-4 QS-6 QS-5/32 QS-1/4
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 10 %