


# Standardni valj DSNU-25-35-P-A

Številka dela: 1908308

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                                    | Vrednost                                                            |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Hod                                                           | 35 mm                                                               |
| Premer bata                                                   | 25 mm                                                               |
| Navoj batnice                                                 | M10x1,25                                                            |
| Blaženje                                                      | elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh |
| Položaj vgradnje                                              | poljubno                                                            |
| V skladu s standardom                                         | CETOP RP 52 P<br>ISO 6432                                           |
| Konec batnice                                                 | zunanji navoj                                                       |
| Konstruktivna zgradba                                         | Bat<br>Batnica<br>Cev valja                                         |
| Zaznavanje položaja                                           | za mejno stikalo                                                    |
| Različice                                                     | enostranska batnica                                                 |
| Delovni tlak                                                  | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                                   |
| Način delovanja                                               | dvosmerno delovanje                                                 |
| Delovni medij                                                 | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                      | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)      |
| Razred korozijske odpornosti KBK                              | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                   |
| Skladnost z LABS                                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Ustreznost za čiste prostore, merjena v skladu z ISO 14644-14 | Razred 6 v skladu z ISO 14644-1                                     |
| Temperatura okolice                                           | -20 °C...80 °C                                                      |
| Udarne energija v končnih položajih                           | 0.3 J                                                               |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok     | 247.4 N                                                             |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok            | 294.5 N                                                             |
| Premikajoča se masa pri hodu 0 mm                             | 71 g                                                                |
| Dodatna premikajoča se masa na 10 mm hoda                     | 6 g                                                                 |
| Osnovna teža pri 0 mm hoda                                    | 238 g                                                               |
| Pribitek teže na 10 mm hoda                                   | 11 g                                                                |
| Način pritrditve                                              | z opremo                                                            |
| Pnevmatični priključek                                        | G1/8                                                                |
| Napotek glede materialov                                      | V skladu z RoHS                                                     |

| Značilnost          | Vrednost                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Material pokrova    | Gnetna aluminijeva zlitina<br>brezbarven, eloksiran |
| Material tesnil     | NBR<br>TPE-U (PU)                                   |
| Material batnice    | visoko legirano nerjavno jeklo                      |
| Material cevi valja | visoko legirano nerjavno jeklo                      |