


Vklopni ventil HEP-1/2-D-MAXI

Številka dela: 193258

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	batni drsnik
Način upravljanja	pnevmatično
Načelo tesnjenja	mehko
Funkcija iztekajočega zraka	brez možnosti dušenja
Pomožno ročno upravljanje	brez
Način vračanja	mehanska vzmet
Ventilska funkcija	3/2, zaprt, monostabilen
Delovni tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Krmilni tlak	3 bar...16 bar
Vrednost C	24.2 l/sbar
b-vrednost	0.3
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	5600 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo z opremo
Položaj vgradnje	poljubno
Smer toka	ni reverzibilna
Teža izdelka	800 g
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	G1/2
Pnevmatični priključek 3	G3/8
Priključek za krmilni zrak 12	G1/8
Razred čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini

Značilnost	Vrednost
Material tesnil	NBR
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina