

Filter-regulator LFRS-1/2-D-7-DI-MAXI

Številka dela: 194820

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

Z glavo regulatorja z zaklepanjem z manometrom, za imenski tlak 7 bar, za nenaoljen zrak.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

Tip, ki se opušta. Dobavljiv do 2022. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Velikost | Maxi |
| Serija | D |
| Varovanje vklopa | Vrtljiv gumb z integrirano ključavnico |
| Položaj vgradnje | pravokoten +/- 5° |
| Stopnja filtriranja | 40 µm |
| Izpust kondenzata | vrtljiv ročno |
| Konstruktivna zgradba | Filter-regulator z manometrom |
| Maks. količina kondenzata | 43 cm ³ |
| Zaščita lončka | Kovinski zaščitni koš |
| Prikaz tlaka | z manometrom |
| Obratovalni tlak | 1 ... 16 bar |
| Območje regulacije tlaka | 0,5 ... 7 bar |
| Maks. tlačna histereza | 0,4 bar |
| Normalni imenski pretok | 7.600 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni plini |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| Temperatura skladiščenja | -10 ... 60 °C |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inertni plini |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 1.950 g |
| Način pritrditve | Vgradnja voda |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/2 |
| Pnevmatični priključek 2 | G1/2 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, ohišje | činkova tlačna litina |
| Material, lonček | PC |