



Standardni valj DSNU-25-160-PPS

Številka dela: 559256
Izdelek, ki se opušča

FESTO

s samonastavljivim pnevmatičnim dušenjem v končnih legah.
Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Gib | 160 mm |
| Premer bata | 25 mm |
| Navoj batnice | M10x1,25 |
| Dušenje | PPS: samonastavljivo pnevmatično dušenje v končnih legah |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Ustreza standardu | CETOP RP 52 P ISO 6432 |
| Konec batnice | Zunanji navoj |
| Konstruktivna zgradba | Bat Batnica Cev valja |
| Variante | batnica na eni strani |
| Obratovalni tlak | 1 ... 10 bar |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| Temperatura okolice | -20 ... 80 °C |
| Udarna energija v končnih legah | 0,3 J |
| Dolžina dušenja | 17 mm |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib | 247,4 N |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib | 294,5 N |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba | 71 g |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 11 g |
| Osnovna masa za 0 mm giba | 238 g |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 6 g |
| Način pritrditve | s priborom |
| Pnevmatični priključek | G1/8 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Informacije o materialu pokrova | Aluminijeva litina za kovanje naravno eloksiran |
| Informacije o materialu batnice | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Informacije o materialu cevi valja | visokolegirano jeklo, nerjavno |