

# Okrogli valj DSNU-63-250-PPS-A

Številka dela: 559333

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                                                | Vrednost                                                       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hod                                                       | 250 mm                                                         |
| Premer bata                                               | 63 mm                                                          |
| Navoj batnice                                             | M16x1,5                                                        |
| Blaženje                                                  | samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja         |
| Položaj vgradnje                                          | poljubno                                                       |
| Konstruktivna zgradba                                     | Bat<br>Batnica<br>Cev valja                                    |
| Zaznavanje položaja                                       | za mejno stikalo                                               |
| Delovni tlak                                              | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                              |
| Način delovanja                                           | dvosmerno delovanje                                            |
| Delovni medij                                             | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                  | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK                          | 2 – zmerna korozijska obremenitev                              |
| Skladnost z LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Temperatura okolice                                       | -20 °C...80 °C                                                 |
| Dolžina blaženja                                          | 21 mm                                                          |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok | 1681.9 N                                                       |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok        | 1870.3 N                                                       |
| Premikajoča se masa                                       | 1084 g                                                         |
| Teža izdelka                                              | 2545 g                                                         |
| Način pritrditve                                          | z opremo                                                       |
| Pnevmatični priključek                                    | G3/8                                                           |
| Napotek glede materialov                                  | V skladu z RoHS                                                |
| Material pokrova                                          | Gnetna aluminijeva zlitina                                     |
| Material tesnil                                           | NBR<br>TPE-U (PU)                                              |
| Material batnice                                          | visoko legirano jeklo                                          |
| Material cevi valja                                       | visoko legirano nerjavno jeklo                                 |