

Priključni vodniki VMPAL-KM-S-SD25-IP67-5

Številka dela: 560420

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Teža izdelka	1195 g
Električni priključek	kabel z vtičem
Dolžina kabla	5 m
Lastnost voda	Standardno
Najmanjši polmer upogibanja kabla	122 mm
Premer kabla	10.2 mm
Zgradba kabla	25 x 0,34 mm ²
Stopnja zaščite	IP67 v skladu z IEC 60529
Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov	-5 °C...80 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Material kablanskega plašča	PVC