

# Cev iz umetne mase PUN-V0-12X2-RT-C

Številka dela: 561713

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost                                                                     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Zunanji Ø                                     | 12 mm                                                                        |
| Polmer upogibanja, pomemben za pretok         | 55 mm                                                                        |
| Notranji Ø                                    | 8 mm                                                                         |
| Najmanjši polmer upogibanja                   | 19 mm                                                                        |
| Lastnosti gibke cevi                          | primerno za energetske verige                                                |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...0.7 MPa<br>-0.95 bar...7 bar<br>-13.775 psi...101.5 psi         |
| Od temperature odvisen delovni tlak           | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi            |
| Napotek glede delovnega tlaka                 | Voda: največ 0,6 MPa pri največ 50 °C                                        |
| Odobritev                                     | TÜV                                                                          |
| Pristojni organ za izdajo certifikata         | B 013277 0506 00                                                             |
| Delovni medij                                 | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda (tekoča, brez ledu) |
| Material za požarni preskus                   | UL94 V-0 (3 mm)<br>UL94 V-2 (0,75 mm)                                        |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364-B2-L                                                               |
| Temperatura okolice                           | -35 °C...60 °C                                                               |
| Napotek glede temperature okolice             | uporaba brez tlaka do 90 °C                                                  |
| Teža izdelka glede na dolžino                 | 0.08 kg/m                                                                    |
| Pnevmatični priključek                        | za zunanji Ø vtičnega priključka 12 mm                                       |
| Barva                                         | rdeča                                                                        |
| Napotek glede barve                           | odstopanje od standardne barve zaradi protipožarne zaščite                   |
| Trdota po Shoru                               | D 54 +/-3                                                                    |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS                                                              |
| Material gibke cevi                           | TPE-U (PU)                                                                   |