

# Cev iz umetne mase PUN-V0-10X2-WS-C

Številka dela: 561716

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zunanji Ø                                     | 10 mm                                                                                                                                                      |
| Polmer upogibanja, pomemben za pretok         | 42 mm                                                                                                                                                      |
| Notranji Ø                                    | 6 mm                                                                                                                                                       |
| Najmanjši polmer upogibanja                   | 12 mm                                                                                                                                                      |
| Lastnosti gibke cevi                          | primerno za energetske verige                                                                                                                              |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...0.9 MPa<br>-0.95 bar...9 bar<br>-13.775 psi...130.5 psi                                                                                       |
| Od temperature odvisen delovni tlak           | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.775 psi...232 psi                                                                                        |
| Napotek glede delovnega tlaka                 | Pri uporabi z brizganjem pri varjenju: največ 1 MPa pri 20 °C, največ 0,9 MPa pri 40 °C, največ 0,7 MPa pri 60 °C<br>Voda: največ 0,6 MPa pri največ 50 °C |
| Odobritev                                     | TÜV                                                                                                                                                        |
| Pristojni organ za izdajo certifikata         | B 013277 0506 00                                                                                                                                           |
| Delovni medij                                 | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda (tekoča, brez ledu)                                                                               |
| Material za požarni preskus                   | UL94 V-0 (3 mm)<br>UL94 V-2 (0,75 mm)                                                                                                                      |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                             |
| Temperatura okolice                           | -35 °C...60 °C                                                                                                                                             |
| Napotek glede temperature okolice             | uporaba brez tlaka do 90 °C                                                                                                                                |
| Teža izdelka glede na dolžino                 | 0.064 kg/m                                                                                                                                                 |
| Pnevmatični priključek                        | za zunanji Ø vtičnega priključka 10 mm<br>za notranji Ø vtičnega priključka 6 mm                                                                           |
| Barva                                         | bela                                                                                                                                                       |
| Napotek glede barve                           | odstopanje od standardne barve zaradi protipožarne zaščite                                                                                                 |
| Trdota po Shoru                               | D 54 +/-3                                                                                                                                                  |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS                                                                                                                                            |
| Material gibke cevi                           | TPE-U (PU)                                                                                                                                                 |