

Servomotor EMME-AS-40-M-LV-AS

Številka dela: 2082444

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Temperatura okolice	-10 °C...40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Relativna zračna vlažnost	0–90 %
V skladu s standardom	IEC 60034
Razred izolacijske zaščite	F
Nazivni razred v skladu z EN 60034-1	S1
Stopnja zaščite	IP21
Električna priključna tehnika	vtič
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Odobritev	RCM Mark c UL us – Recognized (OL)
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU o nizki napetosti v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Nazivna delovna napetost DC	360 V
Nazivna napetost DC	360 V
Vezava navitja	Zvezda, znotraj
Število parov polov	2
Navor v mirovanju	0.35 Nm
Nazivni navor	0.21 Nm
Konični navor	1.4 Nm
Nazivna vrtilna hitrost	9000 1/min
Največja vrtilna hitrost	10000 1/min
Nazivna moč motorja	200 W
Stalni tok v mirovanju	1.6 A
Nazivni tok motorja	1.2 A
Konični tok	6.4 A
Motorna konstanta	0.175 Nm/A

Značilnost	Vrednost
Napetostna konstanta faza-faza	13.2 mVmin
Upornost navitja, faza-faza	8.6 Ohm
Induktivnost navitja, faza-faza	4.51 mH
Skupni odgonski vztrajnostni moment	0.054 kgcm ²
Teža izdelka	700 g
Dovoljena aksialna obremenitev gredi	12 N
Dovoljena radialna obremenitev gredi	115 N
Senzor položaja rotorja	Absolutni enkoder, single turn
Vmesnik senzorja položaja rotorja	HIPERFACE®
Merilno načelo senzorja položaja rotorja	kapacitivno
Senzor položaja rotorja, sinusne/kosinusne periode na vrtljaj	16
Tipična ločljivost senzorja položaja rotorja	12 bit
Tipična kotna natančnost senzorja položaja rotorja	20 arcmin
MTTFd, podkomponenta	340 let, senzor položaja rotorja