

Vtično-navojni priključek QBF-1/4-1/4-U

Številka dela: 564644

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	standardna
Nazivni premer	0.197 palec
Vrsta tesnila na čepu za pritvijo	Prevleka
Položaj vgradnje	poljubno
Zasnova	ravna oblika
Velikost posode	10
Konstruktivna zgradba	princip Push-Pull
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Teža izdelka	0.84 unča
Način pritrditve	zunanjí šestkotnik 11/16
Pnevmatični priključek 1	notranji navoj 1/4 NPT
Pnevmatični priključek 2	za zunanji Ø gibke cevi 1/4"
Temperatura okolice v stopinjah Fahrenheita	32 °F...140 °F
Barva sprostilnega obroča	síva
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Medenina, nikljana
Material navojnega tesnila	PTFE
Material sprostilnega obroča	POM
Material tesnila gibke cevi	NBR
Material segmenta za vpenjanje gibke cevi	visoko legirano nerjavno jeklo