


Povezovalni kabel NEBV-C-S1WA25HS-K-2.5-N-LE25-S10

Številka dela: 2265131

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Na podlagi standarda	DIN 47100
Oznaka linije	brez nosilca tablice
Pogostost priključka	50
Teža izdelka	460 g
Električni priključek 1, funkcija	Stran področne naprave
Električni priključek 1, zasnova	oglata oblika
Električni priključek 1, vrsta priključka	doza
Električni priključek 1, kabelski izhod	pod kotom
Električni priključek 1, priključna tehnika	Sub-D
Električni priključek 1, število polov/žil	25
Električni priključek 1, zasedeni poli/žile	25
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	2 x vijak 4-40 UNC s tesnilom
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilne enote
Električni priključek 2, vrsta priključka	kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika	odprt konec
Električni priključek 2, število polov/žil	25
Območje delovne napetosti DC	0 V...30 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	2.6 A
Priključitev zaščitnega vodnika	ni na voljo
Dolžina kabla	2.5 m
Lastnost voda	Standardno
Polmer upogibanja, fiksna napeljava kablov	41 mm
Polmer upogibanja, premična napeljava kablov	122 mm
Premer kabla	10.2 mm
Toleranca, premer kabla	± 0,25 mm
Zgradba kabla	25 x 0,34 mm ²
Nazivni prečni prerez vodnika	0.34 mm ²
Stopnja zaščite	IP65 IP67 IP69K
Napotek glede stopnje zaščite	v montiranem stanju

Značilnost	Vrednost
Posebne lastnosti	enostavno čiščenje
Temperatura okolice	-5 °C...60 °C
Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov	-5 °C...60 °C
Temperatura skladiščenja	-20 °C...40 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Stopnja umazanosti	3
Razred korozijske odpornosti KBK	3 – močna odpornost proti koroziji
Material kabelskega plašča	PVC
Barva kabelskega plašča	siva
Material ohišja	Ojačan PA
Barva ohišja	siva
Material vijakov	nerjavno jeklo
Material tesnil	EPDM
Material vtičnih kontaktov	bron, pozlačen
Material izolacijskega ovoja	PVC