


# Vodilo EAGF-V2-KF-32-200

Številka dela: 2782818

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                          | Vrednost                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Velikost                                            | 32                                      |
| Hod                                                 | 200 mm                                  |
| Reverzijska zračnost                                | 0 µm                                    |
| Položaj vgradnje                                    | poljubno                                |
| Vodilo                                              | Kroglično obtočno vodilo                |
| Konstruktivna zgradba                               | vodilo                                  |
| Razred korozijske odpornosti KBK                    | 0 – brez korozijske obremenitve         |
| Skladnost z LABS                                    | VDMA24364-B2-L                          |
| Temperatura okolice                                 | -20 °C...80 °C                          |
| Največja sila Fy                                    | 750 N                                   |
| Največja sila Fy, statična                          | 1020 N                                  |
| Največja sila                                       | 750 N                                   |
| Največja sila Fz, statična                          | 1020 N                                  |
| Največji moment Mx                                  | 28 Nm                                   |
| Največji moment Mx, statičen                        | 38 Nm                                   |
| Največji moment My                                  | 34 Nm                                   |
| Največji moment My, statičen                        | 46 Nm                                   |
| Največji moment Mz                                  | 34 Nm                                   |
| Največji moment Mz, statičen                        | 46 Nm                                   |
| Pomična sila                                        | 15 N                                    |
| Premikajoča se masa                                 | 1084 g                                  |
| Teža izdelka                                        | 2045 g                                  |
| Težišče premikajoče se mase pri hodu 0 mm           | 30 mm                                   |
| Dodatek k težišču premikajoče se mase na 10 mm hoda | 4.1 mm                                  |
| Način pritrditve                                    | z notranjim navojem                     |
| Napotek glede materialov                            | V skladu z RoHS                         |
| Material vodilnega elementa                         | Poboljšano jeklo                        |
| Material ohišja                                     | gnetna aluminijeva zlitina<br>eloksiran |
| Material jarmove plošče                             | Jeklo                                   |