

# Cev iz umetne mase PUN-H-3/8-GE-150-CB

Številka dela: 567974

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                      | Vrednost                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zunanji Ø v palcih                              | 3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Polmer upogibanja, pomemben za pretok           | 0.171 Čevelj                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Najmanjši polmer upogibanja                     | 0.081 Čevelj                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Napotek za uporabo                              | na snovi TPE-U Ether                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lastnosti gibke cevi                            | primerno za energetske verige                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Od temperature odvisen delovni tlak             | -14.4 psi...145 psi                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Napotek glede delovnega tlaka                   | Voda: delovni tlak, odvisen od temperature, glej diagram, največ 0,3 MPa pri 0–60 °C                                                                                                                                                                                                          |
| Delovni medij                                   | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda (tekoča, brez ledu)                                                                                                                                                                                                                  |
| Material za požarni preskus                     | UL94 HB                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Skladnost z LABS                                | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij | Izdelek ustreza Festovi interni opredelitvi izdelka za uporabo v proizvodnji baterij: Kovine, ki vsebujejo več kot 1-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjeme so nikelj v jeklih, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni konektorji in tuljave. |
| Razred čistih prostorov                         | Statično nameščen element, smiselna ocena v skladu z ISO 14644-1 ni mogoča                                                                                                                                                                                                                    |
| Primerno za živila                              | Glej razširjene informacije o materialu.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura okolice                             | -31 °F...145 °F                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Teža izdelka glede na dolžino                   | 5.16 unča/čevelj                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pnevmatični priključek                          | za zunanji Ø vtičnega priključka 3/8"                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Barva                                           | rumena                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Trdota po Shoru                                 | D 52 +/-3                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Napotek glede materialov                        | V skladu z RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Material gibke cevi                             | TPE-U (PU)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |