

Linearna enota SLM-32- -KF-A

Številka dela: 32785

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Hod	10 mm...1500 mm
Premer bata	32 mm
Blaženje	elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh Blažilnik, trda karakteristika
Položaj vgradnje	poljubno
Vodilo	Kroglično obtočno vodilo
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo za induktivne senzorje
Različice	osnovna izvedba votel vodilni drog votel vodilni drog in obračalna plošča
Delovni tlak	0.7 MPa 7 bar
Način delovanja	dvosmerno delovanje
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok	483 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok	483 N
Premikajoča se masa	3150 g
Dodatna premikajoča se masa na 10 mm hoda	55 g
Osnovna teža pri 0 mm hoda	6400 g
Pribitek teže na 10 mm hoda	55 g
Pnevmatični priključek	G1/8
Material pokrova	Aluminij
Material tesnil	PA TPE-U (PU)
Material ohišja	Aluminij