

Vtičnica MSSD-V

Številka dela: 33295

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	na magnetni ventil s centralnim vijakom M3
Kabelski izhod	pod kotom
Napotek glede kabelskega izhoda	lahko se premakne do 180°
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	18 g
Električni priključek	3-polni doza doza, kotna oblika oblika B v skladu s standardom DIN EN 175301-803 štirikotna oblika MSV
Električni priključek 1, zasnova	oglasta oblika
Električni priključek 1, vrsta priključka	doza
Električni priključek 1, kabelski izhod	pod kotom
Električni priključek 1, število polov/žil	3
Električni priključek 2	Vijačna sponka
Območje delovne napetosti DC	0 V...250 V
Območje delovne napetosti AC	0 V...250 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	16 A
Priključitev zaščitnega vodnika	na voljo
Kabelski navojni priključek	Pg9
Premer kabla	6 mm...8 mm
Nazivni prečni prerez vodnika	1.5 mm²
Stopnja zaščite	IP65
Napotek glede stopnje zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-25 °C...90 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Material ohišja	umetna masa
Barva ohišja	črna

Značilnost	Vrednost
Material tesnil	NBR