


# Kompakten sistem vida

## SBOI-Q-R1B-S1

Številka dela: 569773

FESTO

inteligentna kompaktna kamera z monokromatskim CMOS senzorjem 1/2", ločljivost 640\*480 pikslov, Ethernet vmesnik 100 Mbit/s in integrirana optika, bela LED osvetlitev, Code Reader funkcija in CODESYS PLC.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ločljivost senzorja	640 x 480 Pixel (VGA)
Pritrditev objektiva	integrirana optika
Vidno polje	14 x 10 mm - 520 x 390 mm
Širina	45 mm
Višina	45 mm
Dolžina	83,7 mm
Vhodi	Vhod 1: prožilni signal, vhod 2: prevzame vhode
Maks. število preskuševalnih programov	256
Funkcija sortiranja	Do 16 tipov/preskuševalnih programov
Izhodi	Izhod 1: stanje pripravljenosti, izhod 2 in izhod 3 z možnostjo parametriranja: dober del, slab del, pravilno orientiran, napačno orientiran, zunanja osvetlitev
Maks. preostali tok	1,5 A na 24 V izhodih
Imenska delovna napetost DC	24 V
Poraba toka pri neobremenjenih izhodih	120 mA
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Pogoji okolice	Zaščita pred ekstremnimi zunanji svetlobnimi vplivi čim bolj čist zrak okolice
Temperatura okolice	-10 ... 50 °C
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Masa izdelka	184 g
Čas osvetlitve	39 µs ... 1.000 ms
Stopnja slike (celotna slika)	150 fps
Tip senzorja	Monokromatski
Obratovalna razdalja	22 ... 1.000 mm
Ethernet, hitrost prenosa podatkov	100 Mbit/s
Ethernet, podprti protokoli	TCP/IP, EasyIP, Telnet, ModbusTCP
Ethernet, priključni vtič	Vtič M12
Fieldbus vmesnik, priključna tehnika	Vtič M12
Ethernet, Bus vmesnik	IEEE802.3U (100BaseT)
Fieldbus vmesnik	CAN
Fieldbus vmesnik, podprti protokoli	CP Fieldbus
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacije o materialu pokrova	ABS ojačan s steklenimi vlakni
Informacije o materialu ohišja	Aluminij eloksiran