



Vtičnica MSSD-F

Številka dela: 34431

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	na magnetni ventil s centralnim vijakom M3
Kabelski izhod	pod kotom
Napotek glede kabelskega izhoda	lahko se premakne do 180°
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	17 g
Električni priključek	3-polni doza, kotna oblika štirikotna oblika MSF
Električni priključek 1, zasnova	oglata oblika
Električni priključek 1, vrsta priključka	doza
Električni priključek 1, kabelski izhod	pod kotom
Električni priključek 1, število polov/žil	3
Električni priključek 2	Vijačna sponka
Območje delovne napetosti DC	0 V...250 V
Območje delovne napetosti AC	0 V...250 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	16 A
Priključitev zaščitnega vodnika	na voljo
Kabelski navojni priključek	Pg9
Premer kabla	6 mm...8 mm
Nazivni prečni prerez vodnika	1.5 mm ²
Stopnja zaščite	IP65
Napotek glede stopnje zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-25 °C...90 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Material ohišja	umetna masa

Značilnost	Vrednost
Barva ohišja	črna
Material tesnil	NBR