


# Blažilnik YSR-16-20-C

Številka dela: 34573

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost                          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Velikost                                      | 16                                |
| Hod                                           | 20 mm                             |
| Blaženje                                      | samonastavljivo                   |
| Položaj vgradnje                              | poljubno                          |
| Zaznavanje položaja                           | brez                              |
| Največja hitrost naleta                       | 3 m/s                             |
| Čas ponastavitve pri sobni temperaturi        | 0.3 s                             |
| Čas ponastavitve pri min. temperaturi okolice | 1 s                               |
| Način delovanja                               | potiskanje<br>enosmerno delovanje |
| Razred korozijske odpornosti KBK              | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364-B2-L                    |
| Temperatura okolice                           | -10 °C...80 °C                    |
| Dolžina blaženja                              | 20 mm                             |
| Največja omejevalna sila                      | 2000 N                            |
| Največja poraba energije na hod               | 30 J                              |
| Največja poraba energije na uro               | 64000 J                           |
| Največja preostala energija                   | 0.16 J                            |
| Ponastavitvena sila                           | 6 N                               |
| Min. sila vstavljanja                         | 60 N                              |
| Teža izdelka                                  | 185 g                             |
| Masni razpon                                  | 90 kg                             |
| Način pritrditve                              | s protimatico                     |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS                   |
| Material tesnil                               | NBR                               |
| Material ohišja                               | jeklo, pocinkano                  |
| Material batnice                              | visoko legirano jeklo             |