


Pnevmatični ventil VUWG-L10-T32H-A-M5

Številka dela: 573807

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Način upravljanja	pnevmatično
Velikost ventila	10 mm
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	150 l/min
Pnevmatični delovni priključek	M5
Delovni tlak	1.5 bar...10 bar
Konstruktivna zgradba	batni drsnik
Način vračanja	pnevmatična vzmet
Dimenzija rasterja	10.5 mm
Funkcija iztekajočega zraka	z možnostjo dušenja
Načelo tesnjenja	mehko
Položaj vgradnje	poljubno
Pomožno ročno upravljanje	brez
Način krmiljenja	neposredno
Smer toka	reverzibilna z omejitvami
Prekritje	pozitivno prekrivanje
Krmilni tlak	1.5 bar...10 bar
Primernost za vakuum	ne
Čas izklopa	9 ms
Čas vklopa	4 ms
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Razred čistih prostorov	Razred 5 v skladu z ISO 14644-1
Temperatura medija	-5 °C...50 °C
Krmilni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okolice	-5 °C...60 °C
Teža izdelka	48 g
Način pritrditve	na PR-letev s prehodno izvrtino izbirno:

Značilnost	Vrednost
Priključek za krmilni zrak 12	M5
Priključek za krmilni zrak 14	M5
Pnevmatični priključek 1	M5
Pnevmatični priključek 2	M5
Pnevmatični priključek 3	M5
Pnevmatični priključek 4	M5
Pnevmatični priključek 5	M5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	HNBR NBR
Material ohišja	Aluminij eloksiran