


Razdelilni blok FR-12-M5

Številka dela: 4525

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	4.1 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	0 bar...16 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Nazivni pritezni moment	3.5 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 20 %
Teža izdelka	40 g
Število izhodov	12
Število dovodnih vodov	1
Pnevmatični priključek 1	notranji navoj G1/8
Pnevmatični priključek 2	notranji navoj M5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Aluminij eloksiran