

# Kompaktni valj DPDM-Q-20-5-P-PA

Številka dela: 4840832

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                                | Vrednost                                                            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Hod                                                       | 5 mm                                                                |
| Premer bata                                               | 20 mm                                                               |
| Blaženje                                                  | elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh |
| Položaj vgradnje                                          | poljubno                                                            |
| Način delovanja                                           | enosmerno delovanje<br>vlečno                                       |
| Konstruktivna zgradba                                     | Bat<br>Batnica<br>Profilna cev                                      |
| Zaznavanje položaja                                       | za mejno stikalo                                                    |
| Različice                                                 | enostranska batnica                                                 |
| Zaščita pred vzvojnimi obremenitvami/vodilo               | Vodilna letev z jarmom                                              |
| Delovni tlak                                              | 0.2 MPa...0.8 MPa<br>2 bar...8 bar                                  |
| Delovni medij                                             | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                  | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)      |
| Razred korozijske odpornosti KBK                          | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                   |
| Skladnost z LABS                                          | VDMA24364-B2-L                                                      |
| Razred čistih prostorov                                   | Razred 6 v skladu z ISO 14644-1                                     |
| Temperatura okolice                                       | -10 °C...80 °C                                                      |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok | 130 N                                                               |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok        | 130 N                                                               |
| Premikajoča se masa pri hodu 0 mm                         | 46 g                                                                |
| Dodatna premikajoča se masa na 10 mm hoda                 | 4.6 g                                                               |
| Osnovna teža pri 0 mm hoda                                | 140 g                                                               |
| Pribitek teže na 10 mm hoda                               | 22.5 g                                                              |
| Način pritrditve                                          | s prehodno izvrtino<br>z notranjim navojem<br>izbirno:              |
| Pnevmatični priključek                                    | M5                                                                  |
| Napotek glede materialov                                  | V skladu z RoHS                                                     |
| Material pokrova                                          | Gnetna aluminijeva zlitina                                          |
| Material tesnil                                           | TPE-U (PU)                                                          |

| Značilnost       | Vrednost                         |
|------------------|----------------------------------|
| Material ohišja  | Aluminijasta zlitina, eloksirana |
| Material batnice | visoko legirano nerjavno jeklo   |