

# Vmesni vgradni položaj SLG-Z-18-A

Številka dela: 525681

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost                                                       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Položaj vgradnje                         | poljubno                                                       |
| Konstruktivna zgradba                    | Zasučni modul                                                  |
| Zaznavanje položaja                      | za mejno stikalo                                               |
| Delovni tlak                             | 1 bar...8 bar                                                  |
| Delovni medij                            | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]               |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK         | 2 – zmerna korozijska obremenitev                              |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364-B2-L                                                 |
| Temperatura okolice                      | -10 °C...60 °C                                                 |
| Teža izdelka                             | 75 g                                                           |
| Način pritrditve                         | s prehodno izvrtino in prilagodnim trnom                       |
| Pnevmatični priključek                   | M3                                                             |
| Material naslonov                        | Jeklo, nikljano                                                |
| Material tesnil                          | PUR                                                            |
| Material ohišja                          | Aluminij<br>trdo eloksiran                                     |