

Kabel motorja KMTRE-ST42-10

Številka dela: 530075

FESTO

za povezavo električnega linearnega modula HME z motornim krmilnikom SFC-LAC.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Vrsta zaščite	IP67
Temperatura okolice, premični kabli	-20 ... 70 °C
Temperatura okolice	-40 ... 70 °C
Min. premer upogiba kabla	80 mm
Struktura kabla	7 x 0,34 mm ² zaslonjen
Dolžina kabla	10 m