



kombinacije naprav za pripravo zraka MSB4-1/4:H3N3M1-WP-Z

Številka dela: 531098

FESTO

Sestavljen iz filtra, regulatorja tlaka, naoljevalnika, ploščo za pritrditev na steno. Maksimalni izstopni tlak 12 barov, filter 5 µm, z manometrom, lonček iz umetne mase z zaščitnim košem iz umetne mase, ročni izpust kondenzata, smer toka od desne proti levi.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	4
Serijska	MS
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z zaskočko z priborom, možnost zaklepanja
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Stopnja filtriranja	5 µm
Izpust kondenzata	vrtljiv ročno
Konstrukcijska zgradba	Regulator tlaka z manometrom Standardni filter Standardni pršilni naoljevalnik
Zaščita lončka	Zaščitni koš iz umetne mase
Prikaz tlaka	z manometrom
Območje regulacije tlaka	1 ... 12 bar
Vstopni tlak 1	1,5 ... 14 bar
Normalni imenski pretok	700 l/min
Delovni medij	filtriran, nenaoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm filtriran, naoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Stopnja čistosti zraka na izhodu	3.7.- po DIN ISO 8573-1
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	1.000 g
Način pritrditve	s priborom
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij
Informacije o materialu lončka	PC