

Najfinejši filter LFMA-D-MIDI-DA-A

Številka dela: 532841

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Serijska	D
Velikost	midi
Konstruktivna zgradba	vlaknasti filter
Finost filtra	0.01 µm
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatsko
Delovni tlak	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [6:4:4] Inertni plini
Razred čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [3:4:2] Inertni plini
Učinkovitost filtra	99.9999 %
Zaščita posode	kovinska zaščitna košara
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	1.5 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Stopnja ločevanja drobnih delcev	99995 %
MPPS	0.05 µm
Učinkovitost ločevanja MPPS	99.95 %
Vsebnost preostalega olja	0.01 mg/m³
Stopnja ločevanja oljnega aerosola	99 %
Prikaz diferenčnega tlaka	Optični prikazovalnik
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo z opremo izbirno:
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Pnevmatični priključek 1	priključna plošča
Pnevmatični priključek 2	Priključna plošča
Material ohišja	cinkova tlačna litina
Material filtra	borsilikatna vlakna

Značilnost	Vrednost
Material posode	PC
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS