

# Vtično-navojni priključek NPQH-D-M7-Q4-P10

Številka dela: 578336

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost                                                                    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                      | standardna                                                                  |
| Nazivni premer                                | 3 mm                                                                        |
| Globina vstavljanja gibke cevi                | 13 mm                                                                       |
| Vrsta tesnila na čepu za privitje             | tesnilni obroč                                                              |
| Položaj vgradnje                              | poljubno                                                                    |
| Zasnova                                       | ravna oblika                                                                |
| Velikost posode                               | 10                                                                          |
| Konstruktivna zgradba                         | princip Push-Pull                                                           |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 bar...20 bar<br>-13.775 psi...290 psi           |
| Napotek glede delovnega tlaka                 | Voda: najv. 0,6 MPa pri 0–50 °C                                             |
| Pristojni organ za izdajo certifikata         | NSF C0523185                                                                |
| Delovni medij                                 | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>Voda (tekoča, brez ledu) |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija      | možno delovanje z oljenjem                                                  |
| Razred korozijske odpornosti KBK              | 3 – močna odpornost proti koroziji                                          |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| Razred čistih prostorov                       | Razred 4 v skladu z ISO 14644-1                                             |
| Primerno za živila                            | glej izjavo o skladnosti<br>NSF/ANSI 169                                    |
| Temperatura okolice                           | 0 °C...150 °C                                                               |
| Nazivni pritezni moment                       | 3 Nm                                                                        |
| Toleranca za nazivni pritezni moment          | ± 20 %                                                                      |
| Teža izdelka                                  | 5.2 g                                                                       |
| Način pritrditve                              | zunanjí šestkotnik SW9<br>Notranji šestkotnik SW3                           |
| Pnevmatični priključek 1                      | zunanjí navoj M7                                                            |
| Pnevmatični priključek 2                      | za zunanjí Ø cevi 4 mm                                                      |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS                                                             |
| Material ohišja                               | Medenina, kemično nikljana                                                  |
| Material navojnega tesnila                    | FPM                                                                         |
| Material zadrževalnega obroča                 | PEI                                                                         |

| Značilnost                                | Vrednost                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Material sprostilnega obroča              | Medenina, kemično nikljana     |
| Material tesnila gibke cevi               | FPM                            |
| Material segmenta za vpenjanje gibke cevi | visoko legirano nerjavno jeklo |
| Material podpornega obroča                | PEI                            |