

Pritrditev končnega stikala DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR

Številka dela: 534475

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dovoljen premer kabla	7 mm...13 mm
Na podlagi standarda	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Zasnova	okrogla oblika
Položaj vgradnje	poljubno
Odpornost proti kratkemu stiku	taktirajoča
Funkcija preklopnega elementa	vklopni kontakt
Zaščito pred obrnjeno polariteto	za vse električne priključke
Merilno načelo	induktivno
Prikazovalnik preklopnega položaja	da
Območje delovne napetosti DC	10 V...30 V
Lasten odjem toka pri delovni napetosti	0 mA...100 mA
Izolacijska napetost	50 V
Največji izhodni tok	100 mA
Preklopni izhod	PNP
Odpornost proti udarni napetosti	0.5 kV
Stopnja umazanosti	3
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja zaščite	IP67
Temperatura okolice	-20 °C...70 °C
Električni priključek	vijačna sponka
Kabelski navojni priključek	M20x1,5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR
Material pokrova ohišja	PC
Material podnožja ohišja	ABS+PC
Material konzole	ABS+PC