

Filter iz aktivnega oglja MS12N-LFX

Številka dela: 535046

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	12
Serijska	MS
Položaj vgradnje	navpično +/- 5°
Konstruktivna zgradba	Filter iz aktivnega oglja
Delovni tlak	0 bar...20 bar
Največji normalni pretok za razred čistosti zraka	5056 l/min...15190 l/min
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	4800 l/min...6000 l/min
Delovni medij	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2] Inertni plini
Odpornost proti vibracijam	Preskus transportne uporabe s stopnjo resnosti 2 v skladu s FN 942017-4 in EN 60068-2-6
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Razred čistosti zraka na izhodu	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Temperatura medija	5 °C...30 °C
Vsebnost preostalega olja	0.003 mg/m³
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo z opremo izbirno:
Material pokrova	PA
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne plošče	Gnetna aluminijeva zlitina
Material kotnika za pritrditev	gnetna aluminijeva zlitina
Material opazovalnega okenca kovinske posode	PC
Material tesnil	NBR
Material filtra	aktivno oglje
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina
Material modulnega konektorja	gnetna aluminijeva zlitina
Material posode	gnetna aluminijeva zlitina