


Ventil s tipalom VMEF-S-M52-E-N18

Številka dela: 8031309

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Ventilska funkcija | 5/2, monostabilen |
| Način upravljanja | mehanski |
| Konstruktivna širina | 20 mm |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 750 l/min |
| Pnevmatični delovni priključek | 1/8 NPT |
| Delovni tlak | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar |
| Konstruktivna zgradba | batni drsnik |
| Način vračanja | pnevmatična vzmet |
| Nazivni premer | 5.2 mm |
| Napotek za uporabo | ni za uporabo kot mehanski omejevalnik |
| Načelo tesnjenja | mehko |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Način krmiljenja | neposredno |
| Smer toka | obojestranski |
| Prekritje | pozitivno prekrivanje |
| Največja preklopna frekvenca | 3 Hz |
| Protieksplzijska zaščita | conA 1 (ATEX) conA 2 (ATEX) conA 21 (ATEX) conA 22 (ATEX) |
| Delovni medij | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -10 °C...60 °C |
| Temperatura okolice | -10 °C...60 °C |
| Sila aktiviranja | 28 N |
| Teža izdelka | 144 g |
| Način pritrditve | s prehodno izvrtino |
| Priključek za krmilni zrak 12/14 | M5 |
| Pnevmatični priključek 1 | 1/8 NPT |

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------|----------------------------------|
| Pnevmatični priključek 2 | 1/8 NPT |
| Pnevmatični priključek 3 | 1/8 NPT |
| Pnevmatični priključek 4 | 1/8 NPT |
| Pnevmatični priključek 5 | 1/8 NPT |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material pokrova | Ojačan PA |
| Material tesnil | NBR |
| Material ohišja | Aluminijasta zlitina, eloksirana |