

# Magnetna tuljava MSFW-110-50/60-EX

Številka dela: 536933

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Najkrajši pritezni čas	10 ms
Trajanje vklopa	100%
Faktor moči $\cos \{\phi\}$	0.7
Karakteristike tuljave	110 V AC: 50/60 Hz, pritezna moč 9,0 VA, držalna moč 7,0 VA
Dovoljena nihanja frekvence	+/- 5 %
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 10 %
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o protieksplzijski zaščiti (ATEX) v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Odobritev protieksplzijske zaščite zunaj EU	EPL Dc (CN) EPL Gc (CN)
Protieksplzijska zaščita	cona 2 (ATEX) cona 2 (CN) cona 22 (ATEX) Cona 22 (CN)
Kategorija ATEX, plin	II 3G
Kategorija ATEX, prah	II 3D
Vrsta protieksplzijske zaščite pred vžigom, plin	Ex nA IIC T4 X Gc
Vrsta zaščite pred vžigom Ex, prah	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
Temperatura okolice Ex	-5 °C <= Ta <= +40 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-5 °C...40 °C
Največji pritezni moment, vtičnica	0.4 Nm
Teža izdelka	55 g
Električni priključek	3-polni Jezički vtičev s priključno shemo v skladu s standardom podjetja Festo za MSSD-F
Način pritrditve	z narebreno matico
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material magnetne tuljave	duroplast baker Jeklo
Material navitja	baker