


# Vtično navojni priključek

## QS-F-M5-6-I

Številka dela: 537014

FESTO

Zunanji navoj z notranjim šestrobom.



## Podatkovni list

| Značilnost                                        | Vrednost                                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Velikost                                          | Standarden                              |
| Imenska velikost                                  | 2,6 mm                                  |
| Vrsta tesnila na navojnem zatiču                  | Tesnilni obroč                          |
| Konstruktivna zgradba                             | Princip potisni/povleci                 |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,95 ... 16 bar                        |
| Delovni medij                                     | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij         | Možno obratovanje z naoljevanjem        |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK              | 3                                       |
| Neoporečnost za živila                            | skladno z deklaracijo proizvajalca      |
| Temperatura okolice                               | 0 ... 150 °C                            |
| Dovoljenje                                        | Germanischer Lloyd                      |
| Maks. pritezni moment                             | 1,5 Nm                                  |
| Masa izdelka                                      | 9 g                                     |
| Pnevmatični priključek 1                          | M5                                      |
| Pnevmatični priključek 2                          | za cevi z zunanjim premerom 6 mm        |
| Opomba o materialu                                | Ustreza RoHS                            |
| Informacije o materialu ohišja                    | Med (medenina)<br>kroman in nikljan     |
| Informacije o materialu tesnila navoja            | FPM                                     |
| Informacije o materialu tesnila cevi              | FPM                                     |