

# Vakuummeter FVAM-63-V1/0-G1/4-EN

Številka dela: 537813

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost                                                                                              |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazivna velikost manometra               | 63                                                                                                    |
| Položaj priključitve                     | hrbta strani, na sredini                                                                              |
| Na podlagi standarda                     | DIN EN 837-1                                                                                          |
| Vrsta tesnila na čepu za pritvitje       | Prevleka                                                                                              |
| Položaj vgradnje                         | poljubno                                                                                              |
| Konstruktivna zgradba                    | manometer z Bourdonovo cevjo                                                                          |
| Območje prikaza                          | -1 bar...0 bar<br>-30 inHg...0 inHg                                                                   |
| Številčnica                              | dvoja številčnica<br>bar (zunaj)<br>palec živega srebra (znotraj)/psi (znotraj)                       |
| Delovni tlak                             | -1 bar...0 bar                                                                                        |
| Protieksplzijska zaščita                 | Upoštevajte napotek v potrdilu.<br>cona 1 (ATEX)<br>cona 2 (ATEX)<br>cona 21 (ATEX)<br>cona 22 (ATEX) |
| Delovni medij                            | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                      |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)                                        |
| Faktor trajne obremenitve                | 0.75                                                                                                  |
| Faktor izmenične obremenitve             | 0.66                                                                                                  |
| Razred korozijske odpornosti KBK         | 0 – brez korozijske obremenitve                                                                       |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                     |
| Temperatura medija                       | -20 °C...60 °C                                                                                        |
| Temperatura okolice                      | -10 °C...60 °C                                                                                        |
| Teža izdelka                             | 121 g                                                                                                 |
| Razred merilne natančnosti               | 2,5                                                                                                   |
| Način pritrditve                         | pritrditev na sprednjo ploščo                                                                         |
| Pnevmatični priključek                   | G1/4                                                                                                  |
| Material čepa za pritvitje               | Medenina                                                                                              |
| Napotek glede materialov                 | V skladu z RoHS                                                                                       |
| Material ohišja                          | ABS                                                                                                   |

| Značilnost                   | Vrednost |
|------------------------------|----------|
| Material opazovalnega okenca | PMMA     |