

Magnetni ventil VSVA-B-D52-ZTR-D1-1T1L

Številka dela: 8034775

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	5/2, bistabilen – prevladujoče
Način upravljanja	električno
Konstrukcijska širina	42 mm
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	1300 l/min
Pnevmatični delovni priključek	priključna plošča z velikostjo 1 v skladu z ISO 5599-2 G3/8
Delovna napetost	24 V DC
Delovni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Konstruktivna zgradba	batni drsnik
Odobritev	c UL us – Recognized (OL)
Stopnja zaščite	IP65 NEMA 4
Funkcija iztekajočega zraka	z možnostjo dušenja prek dušilne plošče prek posamezne priključne plošče
Načelo tesnjenja	mehko
Položaj vgradnje	poljubno
Pomožno ročno upravljanje	možnost zaskočitve s pomočjo dodatne opreme tipkalna
Način krmiljenja	predkrmiljenje
Dovajanje krmilnega zraka	zunaj
Smer toka	poljubna
Prikaz stanja signala	LED
Krmilni tlak	0.3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar
Pretok ventila	1800 l/min
Pretok ventila na posamezni priključni plošči	1500 l/min
Pretok ventila, pnevmatično povezano, optimizirano za pretok	1860 l/min
Pretok ventila, pnevmatično povezano	1300 l/min
Preklopni čas ob	19 ms
Največji pozitivni preskusni impulz pri signalu 0	1600 µA
Največji negativni preskusni impulz pri 1 signalu	1100 µA

Značilnost	Vrednost
Nazivni zagonski tok na magnetno tuljavo	72 mA do 30 ms
Karakteristike tuljave	24 V DC: 1,3 W
Odpornost proti udarni napetosti	2,5 kV
Stopnja umazanosti	3
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 10 %
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Odpornost proti vibracijam	Preskus transportne uporabe s stopnjo resnosti 2 v skladu s FN 942017-4 in EN 60068-2-6
Odpornost proti udarcem	preskus z udarci s stopnjo resnosti 2 v skladu z FN 942017-5 in EN 60068-2-27
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Relativna zračna vlažnost	0–90 %
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	439 g
Električni priključek	vtični priključek v skladu z ISO 5599-2
Način pritrditve	na priključni ploščici
Priključek za krmilni zrak 12/14	priključna plošča z velikostjo 1 v skladu z ISO 5599-2
Priključek krmilnega iztekajočega zraka 82/84	zajet ni zajet v skladu s standardom izbirno:
Pnevmatični priključek 1	Priključna plošča z velikostjo 1 v skladu z ISO 5599-2
Pnevmatični priključek 2	priključna plošča velikosti 1 v skladu s standardom ISO 5599-2
Pnevmatični priključek 3	priključna plošča z velikostjo 1 v skladu z ISO 5599-2
Pnevmatični priključek 4	priključna plošča z velikostjo 1 v skladu z ISO 5599-2
Pnevmatični priključek 5	priključna plošča z velikostjo 1 v skladu z ISO 5599-2
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	FPM HNBR NBR
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina PA
Material vijakov	jeklo, pocinkano