


# Proporcionalni regulator tlaka VEAB-L-26-D12-Q4-A4-1R1

Številka dela: 8046302

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	3-potni proporcionalni regulator tlaka
Način krmiljenja	neposredno
Način vračanja	mehanska vzmet
Način upravljanja	električno
Položaj vgradnje	poljubno
Načelo tesnjenja	mehko
Skupno uhajanje	1 l/h
Temperatura okolice	0 °C...50 °C
Temperatura medija	5 °C...50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Dimenzije Š x D x V	18 mm x 60,5 mm x 85 mm
Pnevmatični priključek 1	QS-4
Pnevmatični priključek 2	QS-4
Pnevmatični priključek 3	QS-4
Material tesnil	NBR
Način pritrditve	s prehodno izvrtino z opremo izbirno:
Vstopni tlak 1	0 MPa...0.1 MPa 0 bar...1 bar 0 psi...14.5 psi
Izhodni tlak 2	0.1 kPa...20 kPa 0.001 bar...0.2 bar 0.0145 psi...2.9 psi
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	5 l/min
Normalen nazivni pretok 2-3	4 l/min
Linearnost	0.8 %FS
Možnost reproduciranja	0.4 %FS
Histereza	0.5 %FS
Temperaturni koeficient	0.05 %/K
Skupna natančnost	0,8 %FS
Teža izdelka	70 g

Značilnost	Vrednost
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	delovanje z oljenjem ni mogoče
Stopnja zaščite	IP65
Odobritev	RCM Mark
Znak KC	KC-EMV
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Območje delovne napetosti DC	19 V...29 V
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Preostala valovitost	10 %
Želena vrednost	4–20 mA
Območje signala analognega izhoda	4–20 mA
Natančnost analognega izhoda v ± %FS	2 %FS
Največja poraba električne energije	1 W
Zaščito pred obrnjeno polariteto	za vse električne priključke
Odpornost proti kratkemu stiku	za vse električne priključke
Varnostni napotek	Varnostni položaj VEAA/VEAB: v primeru izpada električnega napajanja ostane izhodni tlak nereguliran in lahko narašča ali pada – ventil je blokiran.
Način prikazovanja	LED
Električni priključek	4-polni M8x1 Vtič v skladu z EN 60947-5-2
Material ohišja	Ojačan PA