

Cev iz umetne mase PUN-H-8X1,25-TGN-400

Številka dela: 8048698

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji Ø	8 mm
Polmer upogibanja, pomemben za pretok	37 mm
Notranji Ø	5.7 mm
Najmanjši polmer upogibanja	21 mm
Napotek za uporabo	na snovi TPE-U Ether
Lastnosti gibke cevi	primerno za energetske verige
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Napotek glede delovnega tlaka	Voda: delovni tlak, odvisen od temperature, glej diagram, največ 0,3 MPa pri 0–60 °C
Odobritev	TÜV
Pristojni organ za izdajo certifikata	B 013277 0527 00
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::] Voda (tekoča, brez ledu)
Material za požarni preskus	UL94 HB
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Primerno za proizvodnjo baterij z zmanjšanimi vrednostmi Cu/Zn/Ni (F1a)
Ustreznost za čiste prostore, merjena v skladu z ISO 14644-14	Statično nameščen element, smiselna ocena v skladu z ISO 14644-1 ni mogoča
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-35 °C...60 °C
Teža izdelka glede na dolžino	0.0287 kg/m
Pnevmatični priključek	za zunanji Ø vtičnega priključka 8 mm za zunanji Ø vtičnega priključka 5/16" za notranji Ø vtičnega priključka 6 mm s pokrivno matico
Barva	prosojno zelena
Trdota po Shoru	D 52 +/-3
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material gibke cevi	TPE-U (PU)