


# Magnetni ventil

## JMFH-5/2-D4

Številka dela: 546035

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                                   | Vrednost                                                       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ventilska funkcija                                           | 5/2, bistabilen – prevladujoče                                 |
| Način upravljanja                                            | električno                                                     |
| Konstruktivna širina                                         | 76 mm                                                          |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 6000 l/min                                                     |
| Pnevmatični delovni priključek                               | priključna plošča z velikostjo 4 v skladu z ISO 5599-1 G3/4    |
| Delovna napetost                                             | prek magnetne tuljave, potrebno ločeno naročilo                |
| Delovni tlak                                                 | 2 bar...16 bar                                                 |
| Konstruktivna zgradba                                        | batni drsnik                                                   |
| Stopnja zaščite                                              | IP65                                                           |
| Nazivni premer                                               | 18 mm                                                          |
| Dimenzija rasterja                                           | 82 mm                                                          |
| Funkcija iztekajočega zraka                                  | z možnostjo dušenja                                            |
| Načelo tesnjenja                                             | mehko                                                          |
| Položaj vgradnje                                             | poljubno                                                       |
| V skladu s standardom                                        | ISO 5599-1                                                     |
| Pomožno ročno upravljanje                                    | možnost zaskočitve s pomočjo dodatne opreme                    |
| Način krmiljenja                                             | predkrmiljenje                                                 |
| Dovajanje krmilnega zraka                                    | interni                                                        |
| Smer toka                                                    | ni reverzibilna                                                |
| Preklopni čas ob                                             | 40 ms                                                          |
| Delovni medij                                                | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                     | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK                             | 2 – zmerna korozijska obremenitev                              |
| Skladnost z LABS                                             | VDMA24364-B2-L                                                 |
| Temperatura medija                                           | -10 °C...60 °C                                                 |
| Temperatura okolice                                          | -10 °C...50 °C                                                 |
| Teža izdelka                                                 | 2600 g                                                         |
| Električni priključek                                        | prek F-tuljave, potrebno ločeno naročilo                       |
| Način pritrditve                                             | s prehodno izvrtino                                            |
| Priključek krmilnega iztekajočega zraka 82                   | ni zajet                                                       |
| Priključek krmilnega iztekajočega zraka 84                   | ni zajet                                                       |

| Značilnost               | Vrednost                                                       |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pnevmatični priključek 1 | priključna plošča z velikostjo 4 v skladu z ISO 5599-1         |
| Pnevmatični priključek 2 | priključna plošča velikosti 4 v skladu s standardom ISO 5599-1 |
| Pnevmatični priključek 3 | priključna plošča z velikostjo 4 v skladu z ISO 5599-1         |
| Pnevmatični priključek 4 | priključna plošča z velikostjo 4 v skladu z ISO 5599-1         |
| Pnevmatični priključek 5 | Priključna plošča z velikostjo 4 v skladu z ISO 5599-1         |
| Material tesnil          | NBR                                                            |
| Material ohišja          | Aluminij                                                       |