


# Okrogli valj DSNU-3/4"-1"-PPV-A

Številka dela: 546403

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                                | Vrednost                                                       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hod                                                       | 1 palec                                                        |
| Premer bata                                               | 3/4"                                                           |
| Navoj batnice                                             | 5/16-24 UNF-2A                                                 |
| Na podlagi standarda                                      | ISO 6432                                                       |
| Blaženje                                                  | pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh              |
| Položaj vgradnje                                          | poljubno                                                       |
| Konec batnice                                             | zunanjí navoj                                                  |
| Konstruktivna zgradba                                     | Bat<br>Batnica                                                 |
| Zaznavanje položaja                                       | za mejno stikalo                                               |
| Različice                                                 | enostranska batnica                                            |
| Delovni tlak                                              | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                              |
| Način delovanja                                           | dvosmerno delovanje                                            |
| Delovni medij                                             | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                  | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK                          | 2 – zmerna korozijska obremenitev                              |
| Skladnost z LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Temperatura okolice                                       | -4 °F...176 °F                                                 |
| Udarna energija v končnih položajih                       | 0.147 ft-lbf                                                   |
| Dolžina blaženja                                          | 0.67 palec                                                     |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok | 35.6 lbf                                                       |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok        | 42.4 lbf                                                       |
| Premikajoča se masa pri hodu 0 mm                         | 1.55 unča                                                      |
| Dodatna premikajoča se masa na 10 mm hoda                 | 0.141 unča                                                     |
| Osnovna teža pri 0 mm hoda                                | 6.59 unča                                                      |
| Pribitek teže na 10 mm hoda                               | 0.254 unča                                                     |
| Način pritrditve                                          | z opremo                                                       |
| Pnevmatični priključek                                    | 1/8 NPT                                                        |
| Material pokrova                                          | Gnetna aluminijeva zlitina                                     |
| Material tesnil                                           | NBR<br>TPE-U (PU)                                              |

| Značilnost          | Vrednost                       |
|---------------------|--------------------------------|
| Material batnice    | visoko legirano nerjavno jeklo |
| Material cevi valja | visoko legirano nerjavno jeklo |