


Mejno stikalo DADG-D-F8-25

Številka dela: 8072858

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
V skladu s standardom	EN 60947-5-2
Odobritev	RCM Mark
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Nazivna preklopna razdalja	0.6 mm
Zagotovljena preklopna razdalja	0.64 mm
Faktorji zmanjšanja	aluminij = 0,55 nerjavno jeklo St 18/8 = 0,8 baker = 0,5 medenina = 0,65 jeklo St 37 = 1,0
Temperatura okolice	-25 °C...70 °C
Ponovljivost	0.01 mm
Preklopni izhod	PNP
Funkcija preklopnega elementa	vklopni kontakt
Največja preklopna frekvenca	5000 Hz
Največja preklopna frekvenca DC	5000 Hz
Največji izhodni tok	100 mA
Padec napetosti	2 V
Odpornost proti kratkemu stiku	taktirajoča
Območje delovne napetosti DC	10 V...30 V
Preostala valovitost	10 %
Tok med prostim tekom	10 mA
Zaščito pred obrnjeno polariteto	za vse električne priključke
Električni priključek 1, vrsta priključka	kabel
Električni priključek 1, priključna tehnika	odprt konec
Električni priključek 1, število polov/žil	3
Dolžina kabla	2 m
Material kablskega plašča	TPE-U(PUR)
Velikost	M4
Način pritrditve	fiksno privijačeno

Značilnost	Vrednost
Način vgradnje	v isti ravnini
Teža izdelka	30 g
Material ohišja	jeklo
Stopnja zaščite	IP67
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III