

# Regulatorska plošča VABF-S3-1-R6C2-C-6

Številka dela: 546787

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost                                                       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Konstruktivna širina                     | 26 mm                                                          |
| Na podlagi standarda                     | ISO 15407-1                                                    |
| Položaj vgradnje                         | poljubno                                                       |
| Pnevmatično vertikalno povezovanje       | Regulator tlaka za 2, reverzibilno                             |
| Funkcija regulatorja                     | konstanten izhodni tlak<br>s sekundarnim odzračevanjem         |
| Izbira manometra                         | možno                                                          |
| Območje regulacije tlaka                 | 0.05 MPa...0.6 MPa<br>0.5 bar...6 bar<br>7.25 psi...87 psi     |
| Vstopni tlak 1                           | 0.5 bar...10 bar                                               |
| Delovni medij                            | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK         | 0 – brez korozijske obremenitve                                |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Stopnja zaščite                          | IP65<br>NEMA 4                                                 |
| Temperatura okolice                      | -5 °C...50 °C                                                  |
| Teža izdelka                             | 305 g                                                          |
| Način pritrditve, vertikalno povezovanje | na povezovalni plošči<br>na posamezno priključno ploščo        |
| Priključek manometra                     | z držalno spono                                                |
| Napotek glede materialov                 | V skladu z RoHS                                                |
| Material upravljalne enote               | PA                                                             |
| Material regulatorskega ohišja           | Aluminijeva tlačna litina                                      |