


Električni vmesnik VMPA-ASI-EPL-E-4E4A-Z

Številka dela: 546988

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	85 mm x 122,9 mm x 55,1 mm
Vmesnik področnega vodila	Doza, M12 (izhod ASI) Vtič, M12 (ASI In)
Diagnostika, specifična za napravo	Napetost ASI Naslov ASI Watchdog/IO-stanje Manjkajoče dodatno napajanje ali prenizka napetost
Največje število ventilskih mest	4
Vhodi z zakasnitvijo odziva	tip. 3 ms pri 24 V
Število podrejenih enot (slave) na napravo	1
Območje delovne napetosti DC, elektronika/senzorji	US+/US- : <= napetost vodila vmesnika AS – 2,5V
Območje delovne napetosti DC, vmesnik AS-Interface	26.5 V...31.6 V
Območje delovne napetosti DC, bremenska napetost	21.6 V...26.4 V
Napotek glede bremenske napetosti	prek priključka bremenske napetosti (24 VDC)
Logična raven, digitalni vhodi	VKLOP: 11–30 V IZKLOP: od -30 do 5 V
Največje število vhodov	4
Valovanje vmesnika AS-Interface	<= 20 mVss
Preostalo valovanje bremenske napetosti	4 Vss
Odjem toka pri bremenskem napajanju iz vmesnika AS in priključka bremenske napetosti	Maks. skupni tok vhodov 350 mA Največji skupni tok izhodov MPA12: 270 mA Najv. skupni izhodni tok MPA2: 533 mA
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 °C...40 °C
Stopnja zaščite	IP20
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	360 g
Karakteristika, vhodi	v skladu z IEC 1131-2, tip 02
Preklopna logika vhodov	PNP (pozitivno preklapljanje)
Območje naslavljanja	1 ... 31
LED-prikazovalnik, specifičen za vodilo	AS-i: delovanje vmesnika AS Aux/Pwr: napajanje vmesnika AS Napaka: napaka vmesnika AS

Značilnost	Vrednost
LED-zaslon, specifičen za izdelek	Signal na vhodu/izhodu
Identifikacija izdelka	Identifikacijska koda: ID=Fh, ID1=Fh, ID2=Eh IO-koda: 7h Profil: S-7.F.E
Način pritrditve	s prehodno izvrtino z DIN letvijo izbirno:
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina PA
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS