


Svetlobna zapora SOOE-TB-R-PNLK-T

Številka dela: 8075665

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnova	blokovna zasnova
V skladu s standardom	EN 60947-5-2
Odobritev	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi ZK RoHS
Pristojni organ za izdajo certifikata	UL E232949
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Merilno načelo	optoelektronsko
Metoda zaznavanja	enosmerna svetlobna zapora Oddajnik Sprejemnik
Vrsta svetlobe	rdeča LED
Največja svetlobna točka	65 mm pri 1000 mm
Doseg	0 mm...12000 mm
Temperatura okolice	-40 °C...60 °C
Preklopni izhod	Protitakt
Funkcija preklopnega elementa	možnost preklopa PNP, temno preklapljanje NPN, svetlo preklapljanje
Največja preklopna frekvenca	1000 Hz
Največji izhodni tok	100 mA
Padec napetosti	0 V...1,5 V
Funkcija časovnika	prek IO-Link
Odpornost proti kratkemu stiku	taktirajoča
Protokol	IO-Link®
IO-Link, različica protokola	Device V 1.1
IO-Link, način komunikacije	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link, podpora za način SIO	Da

Značilnost	Vrednost
IO-Link, Port class	A
IO-Link, širina procesnih podatkov OUT	1 bit (oddajnik) 2 bit (sprejemnik)
IO-Link, vsebina procesnih podatkov OUT	1 bit (Emitter disable) 1 bit (Hold)
IO-Link, širina procesnih podatkov IN	2 bit (sprejemnik)
IO-Link, vsebina procesnih podatkov IN	1 bit (Stability Alarm) 1 bit SSC (Switching Signal)
IO-Link, minimalni čas cikla	2,3 ms
IO-Link, potreben pomnilnik podatkov	2 kB
Območje delovne napetosti DC	10 V...30 V
Preostala valovitost	10 %
Tok med prostim tokom	14 mA
Zaščito pred obrnjeno polariteto	za vse električne priključke
Električni priključek 1, vrsta priključka	vtič
Električni priključek 1, priključna tehnika	M8x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-104
Električni priključek 1, število polov/žil	3
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	varovalo vijaka
Material vtičnih kontaktov	medenina, pozlačena
Način pritrditve	s prehodno izvrtino za vijak M3
Pritezni moment	0.8 Nm
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	20 g
Material ohišja	PC PMMA
Prikaz pripravljenosti za delovanje	zelena LED
Prikaz preklopnega stanja	Rumena LED-dioda
Prikaz funkcijske rezerve	utripajoča rumena LED
Možnosti nastavitvev	IO-Link poti Teach-In
Stopnja zaščite	IP65 IP67 IP69K
Izolacijska napetost	500 V
Odpornost proti udarni napetosti	1 kV
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Stopnja umazanosti	3