


Drsnik Mini DGST-6-40-E1A

Številka dela: 8078831

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Hod	40 mm
Premer bata	6 mm
Način delovanja pogonske enote	jarem
Blaženje	elastomerno blaženje, na obeh straneh, hod ni nastavljen
Položaj vgradnje	poljubno
Vodilo	Kroglično obtočno vodilo
Konstruktivna zgradba	dvojni bat Jarem Batnica Drsniki
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo
Delovni tlak	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar 21.75 psi...116 psi
Največja hitrost	0.5 m/s
Ponovljivost	≤ 0,3 mm
Način delovanja	dvosmerno delovanje
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Razred čistih prostorov	Razred 6 v skladu z ISO 14644-1
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Udarna energija v končnih položajih	0.012 J
Dolžina blaženja	0.9 mm
Največja sila Fy	260 N
Največja sila	260 N
Največji moment Mx	1.2 Nm
Največji moment My	1.2 Nm
Največji moment Mz	1.2 Nm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok	25 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok	34 N

Značilnost	Vrednost
Premikajoča se masa	73 g
Teža izdelka	140 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Pnevmatični priključek	M3
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrova	Gnetna aluminijeva zlitina
Material tesnil	HNBR
Material vodila	POM TPE-E visoko legirano jeklo
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina
Material batnice	visoko legirano nerjavno jeklo