


# Okrogli valj DSNU-1/2"- -PPV-S2

Številka dela: 548502  
Izdelek, ki se opuša

FESTO

na osnovi DIN ISO 6431, z nastavljamim dušenjem v končnih legah.  
Različne možnosti pritrditve, z dodatnimi pritrdilni elementi ali brez njih.  
Tip, ki se opuša. Dobavljiv do 2022. Za alternativni izdelek si oglejte  
portal za podporo.



Primer predstavitev

## Podatkovni list

| Značilnost                                                | Vrednost                                                           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gib                                                       | 0,04 ... 8 "                                                       |
| Premer bata                                               | 1/2"                                                               |
| Navoj batnice                                             | 10-32 UNF-2A                                                       |
| Zasnovan na osnovi standarda                              | ISO 6432                                                           |
| Dušenje                                                   | PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih                |
| Položaj vgradnje                                          | poljuben                                                           |
| Konec batnice                                             | Zunanji navoj                                                      |
| Konstrukcijska zgradba                                    | Bat<br>Batnica                                                     |
| Zaznavanje položaja                                       | Brez                                                               |
| Variante                                                  | Skoznja batnica                                                    |
| Obratovalni tlak MPa                                      | 0,1 ... 1 MPa                                                      |
| Obratovalni tlak                                          | 1 ... 10 bar                                                       |
| Način delovanja                                           | dvosmerni                                                          |
| Delovni medij                                             | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij                 | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK                      | 2 - zmerna korozijska obremenitev                                  |
| LABS (PWIS) skladnost                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Temperatura okolice                                       | -4 ... 176 °F                                                      |
| Udarne energija v končnih legah                           | 0,0516 ft-lbf                                                      |
| Dolžina dušenja                                           | 0,35 "                                                             |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni gib | 10,18 lbf                                                          |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej   | 13,58 lbf                                                          |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba                         | 0,653 oz                                                           |
| Dodatek mase na 10 mm giba                                | 0,071 oz                                                           |
| Način pritrditve                                          | s priborom                                                         |
| Pnevmatični priključek                                    | 10-32 UNF-2B                                                       |
| Opomba o materialu                                        | Ustreza RoHS                                                       |
| Material, pokrov                                          | Aluminijeva litina za kovanje                                      |
| Material, tesnilo                                         | NBR<br>TPE-U(PU)                                                   |
| Material, batnica                                         | visokolegirano jeklo, nerjavno                                     |
| Material, cev valja                                       | visokolegirano jeklo, nerjavno                                     |