


Okrogli valj DSNU-5/16"- -P-A-S2

Številka dela: 548510

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Hod	0.4 palec...4 palec
Premer bata	5/16"
Navoj batnice	6-32 UNC-2A
Na podlagi standarda	ISO 6432
Blaženje	elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljubno
Konec batnice	zunanji navoj
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo
Različice	skozična batnica
Delovni tlak	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Način delovanja	dvosmerno delovanje
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-4 °F...176 °F
Udarne energija v končnih položajih	0.0221 ft-lbf
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok	4.52 lbf
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok	6.04 lbf
Premikajoča se masa pri hodu 0 mm	0.265 unča
Pribitek teže na 10 mm hoda	0.035 unča
Način pritrditve	z opremo
Pnevmatični priključek	10-32 UNF-2B
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrova	Gnetna aluminijeva zlitina
Material tesnil	NBR TPE-U (PU)
Material batnice	visoko legirano nerjavno jeklo
Material cevi valja	visoko legirano nerjavno jeklo