


# Vakuumska sesalna šoba VN-10-L-T4-PQ2-VQ3-RO2

Številka dela: 549253

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                                       | Vrednost                                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nazivni premer Lavalove šobe                     | 0.95 mm                                          |
| Dimenzija rasterja                               | 18 mm                                            |
| Zasnova glušnika                                 | odprt                                            |
| Položaj vgradnje                                 | poljubno                                         |
| Karakteristika ejektorja                         | visok sesalni volumski tok<br>Standardno         |
| Integrirana funkcija                             | glušnik, odprt                                   |
| Konstruktivna zgradba                            | T-oblika                                         |
| Delovni tlak za največji sesalni volumski tok    | 4 bar                                            |
| Delovni tlak                                     | 1 bar...8 bar                                    |
| Nazivni delovni tlak                             | 6 bar                                            |
| Največji sesalni volumski tok proti atmosferi    | 62.7 l/min                                       |
| Čas prezračevanja pri nazivnem delovnem tlaku    | 0.46 s                                           |
| Delovni medij                                    | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija         | delovanje z oljenjem ni mogoče                   |
| Razred korozijske odpornosti KBK                 | 1 – nizka korozijska obremenitev                 |
| Skladnost z LABS                                 | VDMA24364 – cona III                             |
| Temperatura medija                               | 0 °C...60 °C                                     |
| Raven zvočnega tlaka pri nazivnem delovnem tlaku | 72 dB(A)                                         |
| Temperatura okolice                              | 0 °C...60 °C                                     |
| Največji pritezni moment                         | 0.5 Nm                                           |
| Teža izdelka                                     | 36 g                                             |
| Način pritrditve                                 | s prehodno izvrtino<br>z opremo                  |
| Pnevmatični priključek 1                         | QS-6                                             |
| Pnevmatični priključek 3                         | glušnik, odprt                                   |
| Vakuumski priključek                             | QS-8                                             |
| Napotek glede materialov                         | V skladu z RoHS                                  |
| Material tesnil                                  | NBR                                              |
| Material lovilne šobe                            | POM                                              |
| Material ohišja                                  | ojačan POM                                       |

| Značilnost                    | Vrednost                                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Material glušnika             | aluminijeva tlačna litina<br>POM<br>PU-pena |
| Material šobe                 | gnetna aluminijeva zlitina                  |
| Material navojnega priključka | Medenina<br>nikljan                         |