



Povezovalni kabel NEBC-A1W3-K-0.3-N-M12G5

Številka dela: 549294

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Na podlagi standarda	EN 61076-2-101
Oznaka linije	brez nosilca tablice
Teža izdelka	188 g
Električni priključek	5-polni M12 x 1 Vtič, raven štirikonta oblika/kotna
Električni priključek 1, funkcija	Stran področne naprave
Električni priključek 1, zasnova	oglata oblika
Električni priključek 1, vrsta priključka	doza
Električni priključek 1, kabelski izhod	pod kotom
Električni priključek 1, priključna tehnika	Priključna shema, oblika A, v skladu z EN 175301-803
Električni priključek 1, število polov/žil	3
Električni priključek 1, zasedeni poli/žile	3
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	Osrednji vijak M3
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilne enote
Električni priključek 2, zasnova	okrogla oblika
Električni priključek 2, vrsta priključka	vtič
Električni priključek 2, kabelski izhod	ravna oblika
Električni priključek 2, priključna tehnika	M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101
Električni priključek 2, število polov/žil	5
Električni priključek 2, zasedeni poli/žile	4
Območje delovne napetosti DC	0 V...60 V
Območje delovne napetosti AC	0 V...60 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	4 A
Odpornost proti udarni napetosti	1,5 kV
Priključitev zaščitnega vodnika	na voljo
Zaščita	da
Dolžina kabla	0,3 m

Značilnost	Vrednost
Lastnost voda	Standardno
Preskusni pogoji vodnika	preskusni pogoji na zahtevo
Najmanjši polmer upogibanja kabla	90 mm
Polmer upogibanja, fiksna napeljava kablov	90 mm
Premer kabla	5.9 mm
Dovoljen premer kabla	5.7 mm...6.1 mm
Zgradba kabla	4 x 0,34 mm ²
Nazivni prečni prerez vodnika	0,34 mm ²
Stopnja zaščite	IP65
Napotek glede stopnje zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-25 °C...80 °C
Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov	-5 °C...70 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Stopnja umazanosti	3
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Material kabelskega plašča	PVC TPE-U(PUR)
Barva kabelskega plašča	siva
Material ohišja	PA TPE-U(PUR)
Barva ohišja	črna
Material izolacijskega ovoja	PVC