


# Reduktorska enota EMGA-60-P-G3-SAS-70

Številka dela: 552190

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                            | Vrednost                |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Velikost prirobnice gonila            | 60 mm                   |
| Velikost prirobnice motorja           | 70 mm                   |
| Zračnost zasuka                       | 0.17 stp                |
| Vrsta gonila                          | Planetno gonilo         |
| Prestavno razmerje                    | 3:1                     |
| Največja vrtilna hitrost pogona       | 13000 1/min             |
| Delovna temperatura reduktorske enote | -25 °C...90 °C          |
| Skladnost z LABS                      | VDMA24364-B2-L          |
| Stopnja zaščite                       | IP54                    |
| Trajni odgonski navor                 | 22 Nm                   |
| Masni vztrajnostni moment gonila      | 0.135 kgcm <sup>2</sup> |
| Maks. odgonski navor                  | 35.2 Nm                 |
| Največja stopnja učinkovitosti        | 98 %                    |
| Vzvojnina togost                      | 2.3 Nm/arcmin           |
| Teža izdelka                          | 900 g                   |
| Dovoljena aksialna obremenitev gredi  | 500 N                   |
| Dovoljena radialna obremenitev gredi  | 400 N                   |
| Vmesnik gonila, odgonska stran        | 60G                     |
| Vmesnik, reduktorska enota, pogon     | 70 A                    |
| Napotek glede materialov              | V skladu z RoHS         |