



# Ojačevalnik tlaka DPA-63-16-CRVZS20

Številka dela: 552935

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                  | Vrednost                                                                                                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premer bata                                 | 63 mm                                                                                                      |
| Volumen                                     | 20 l                                                                                                       |
| Položaj vgradnje                            | Izpust kondenzata navzdol                                                                                  |
| Konstruktivna zgradba                       | Dvobatni ojačevalnik tlaka<br>z rezervoarjem za stisnjen zrak<br>z manometrom<br>s protipovratnim ventilom |
| Prikaz tlaka                                | z manometrom                                                                                               |
| Izhodni tlak 2                              | 0.4 MPa...1.6 MPa<br>4 bar...16 bar<br>58 psi...232 psi                                                    |
| Delovni tlak                                | 0.2 MPa...0.8 MPa<br>2 bar...8 bar<br>29 psi...116 psi                                                     |
| Območje regulacije tlaka                    | 0.4 MPa...1.6 MPa<br>4 bar...16 bar<br>58 psi...232 psi                                                    |
| Vstopni tlak 1                              | 2 bar...8 bar<br>0.2 MPa...0.8 MPa<br>29 psi...116 psi                                                     |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)        | v skladu z direktivo EU o tlačni opremi                                                                    |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)    | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za tlačno opremo                                                 |
| Delovni medij                               | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:3:4]                                                           |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija    | delovanje z oljenjem ni mogoče                                                                             |
| Razred korozijske odpornosti KBK            | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                                                          |
| Skladnost z LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                          |
| Temperatura skladiščenja                    | 5 °C...60 °C                                                                                               |
| Temperatura okolice                         | 5 °C...60 °C                                                                                               |
| Največji pritezni moment izpusta kondenzata | 27 Nm                                                                                                      |
| Teža izdelka                                | 21500 g                                                                                                    |
| Način pritrditve                            | z utornimi kamni                                                                                           |
| Pnevmatični priključek 1                    | QS-12                                                                                                      |

| Značilnost                            | Vrednost                       |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Pnevmatični priključek 2              | KD4                            |
| Pnevmatični priključek 3              | glušnik                        |
| Napotek glede materialov              | V skladu z RoHS                |
| Material rezervoarja za stisnjen zrak | visoko legirano nerjavno jeklo |